

圓形氣壓缸

DSEU-12-200-P-A-MA

產品代號: 188644

FESTO

端蓋, 採用軸向氣源接入方式
將停產的產品, 供貨至 2011.



技術參數

| 特性 | 值 |
|--------------------|--------------------|
| 行程 | 200 mm |
| 活塞直徑 | 12 mm |
| 緩衝 | P: 兩端具彈性緩衝環/板 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 設計結構 | 活塞 活塞桿 氣壓缸缸筒 |
| 位置檢測 | 用於近接式感測器 |
| 多樣型 | 軸向供氣 |
| 工作壓力 | 1.5 ... 10 bar |
| 操作模式 | 雙作用 |
| 工作介質 | 乾燥壓縮空氣, 經潤滑或未經潤滑 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 |
| 環境溫度 | 0 ... 80 °C |
| 6 bar時的理論作用力, 回復行程 | 51 N |
| 6 bar時的理論作用力, 進程 | 68 N |
| 0 mm行程時的移動質量 | 14.3 g |
| 每10 mm 行程所增加的重量 | 4.4 g |
| 0 mm行程時的基本重量 | 33.7 g |
| 安裝類型 | 具附件 |
| 氣壓連接 | M5 |
| 材料備註 | 含有PWIS 物質 |
| 蓋子的材料訊息 | 鍛造鋁合金 |
| 密封件的材料訊息 | TPE-U(PU) |
| 外殼的材料訊息 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| 活塞桿的材料訊息 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |