


# 圓形氣壓缸

## DSEU-32-50-P-A-MQ

產品代號: 188722

FESTO

端蓋，採用直角型氣源接入方式  
將停產的產品，供貨至 2011.



### 技術參數

| 特性                | 值                  |
|-------------------|--------------------|
| 行程                | 50 mm              |
| 活塞直徑              | 32 mm              |
| 緩衝                | P: 兩端具彈性緩衝環/板      |
| 裝配位置              | 任何                 |
| 設計結構              | 活塞<br>活塞桿<br>氣壓缸缸筒 |
| 位置檢測              | 用於近接式感測器           |
| 多樣型               | 側向供氣               |
| 工作壓力              | 1.5 ... 10 bar     |
| 操作模式              | 雙作用                |
| 工作介質              | 乾燥壓縮空氣，經潤滑或未經潤滑    |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 1                  |
| 環境溫度              | 0 ... 80 °C        |
| 6 bar時的理論作用力，回復行程 | 415 N              |
| 6 bar時的理論作用力，進程   | 483 N              |
| 0 mm行程時的移動質量      | 79.1 g             |
| 每10 mm 行程所增加的重量   | 15.5 g             |
| 0 mm行程時的基本重量      | 216.5 g            |
| 安裝類型              | 具附件                |
| 氣壓連接              | G1/8               |
| 材料備註              | 含有PWIS 物質          |
| 蓋子的材料訊息           | 鍛造鋁合金              |
| 密封件的材料訊息          | TPE-U(PU)          |
| 外殼的材料訊息           | 高合金鋼，耐腐蝕           |
| 活塞桿的材料訊息          | 高合金鋼               |