

塑料氣管 PUN-CM-4-SW

料號: 188882

FESTO

具有標準外徑的氣管，用於QS快插接頭，聚氨酯
(不可用於食品行業)。防靜電。



技術參數

特性	值
外徑	4 mm
與流量相關的彎曲半徑	17 mm
內徑	2.5 mm
最小彎曲半徑	8 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1 MPa
溫度取決於操作壓力	-0.95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 145 psi
表面阻力	0.01 ... 10 MOhm
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-35 ... 60 °C
產品重量視長度而定	0.00993 kg/m
氣壓連接	For push-in connector outside diameter 4 mm
顏色	黑色
肖氏硬度	D 52 +/-3
材料備註	符合 RoHS
Material tubing	TPE-U(PU)