


suction cup holder ESH-HB-2-QS

料號: 189205

FESTO

不具彈性補償，側向真空接口。



技術參數

特性	值
Volume	0.418 cm ³
裝配位置	垂直
設計結構	真空連接口位於一側
與吸盤支架間的相互關係	尺寸 2
操作介質	大氣基於 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
環境溫度	0 ... 60 °C
產品重量	13 g
安裝類型	具內 (母) 螺紋
吸盤安裝件	直徑 4 mm
真空連接	QS-6
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR 鋼
Material bracket	鋁 Nickel-plated brass POM 熱處理鋼 高合金鋼