

真空吸盤支架 ESH-HD-1-QS

訂貨編號: 189233

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---------------------------------|
| 真空吸盤支架的高度補償器 | 3 mm |
| 體積 | 0.241 cm ³ |
| 安裝位置 | 垂直 |
| 結構特點 | 真空口位於側面 具有高度補償器 |
| 與真空吸盤支架關聯 | 規格 1 |
| 工作介質 | 大氣空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - 低耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-A1-L |
| 環境溫度 | 0 °C...60 °C |
| 產品重量 | 13 g |
| 安裝方式 | 透過鎖緊螺帽 |
| 真空吸盤安裝 | 直徑 3 mm |
| 真空介面 | QS-4 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 密封件材質 | NBR 鋼 |
| 支架材質 | 鋁 鍍鎳黃銅 POM 回火鋼 高合金鋼 |