

真空吸盤支架 ESH-HDL-4-PK

訂貨編號: 189250

FESTO



資料表

特性	值
真空吸盤支架的高度補償器	20 mm
體積	0.448 cm ³
安裝位置	垂直
結構特點	真空口位於側面 具有高度補償器
與真空吸盤支架關聯	規格 4
工作介質	大氣空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-A1-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	63 g
安裝方式	透過鎖緊螺帽
真空吸盤安裝	M6
真空介面	PK-4
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR 鋼
支架材質	鋁 鍍鎳黃銅 POM 回火鋼 高合金鋼