


真空吸盤支架 ESH-HE-3-G1/8

訂貨編號: 189255

FESTO



資料表

特性	值
公稱通徑	3 mm
體積	0.106 cm ³
安裝位置	垂直
結構特點	真空口位於頂部
與真空吸盤支架關聯	規格 3
工作介質	大氣空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-A1-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	11 g
安裝方式	透過外螺紋 透過真空口
真空吸盤安裝	M4
真空介面	G1/8
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	精製鋁合金 NBR POM 鋼
支架材質	回火鋼