


# suction cup holder ESH-HF-4-M14X1

料號: 189263

FESTO

具高度補償，直接擰入接頭。



## 技術參數

| 特性               | 值                            |
|------------------|------------------------------|
| 吸盤托架的高度補償器       | 6 mm                         |
| 額定尺寸             | 4 mm                         |
| Volume           | 0.655 cm <sup>3</sup>        |
| 裝配位置             | 垂直                           |
| 設計結構             | 真空接口位於頂部<br>具高度補償            |
| 與吸盤支架間的相互關係      | 尺寸 4                         |
| 操作介質             | 大氣基於 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 耐腐蝕等級 CRC        | 1 - Low corrosion stress     |
| PWIS conformity  | VDMA24364-A1-L               |
| 環境溫度             | -10 ... 60 °C                |
| 產品重量             | 52 g                         |
| 安裝類型             | 具外 (公) 螺紋<br>藉由真空接口          |
| 吸盤安裝件            | M6                           |
| 真空連接             | M14x1                        |
| 材料備註             | 符合 RoHS                      |
| Material seals   | NBR<br>POM                   |
| Material bracket | 熱處理鋼                         |