


吸盤完整 ESS-30-SN

料號: 189299

FESTO

易於互換,



技術參數

| 特性 | 值 |
|----------------------------------|--|
| 最小工件半徑 | 110 mm |
| 額定尺寸 | 3 mm |
| 吸盤直徑 | 30 mm |
| 吸盤容積 | 0.867 cm ³ |
| 連接的位置 | 於頂部 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 與吸盤支架間的相互關係 | 尺寸 4 |
| 吸盤外型 | 扁圓形 |
| Operating pressure MPa | -95 ... 0 kPa |
| 操作壓力 | -0.95 ... 0 bar |
| Operating pressure | -13.775 ... 0 psi |
| Nominal operating pressure | -70 kPa |
| 額定操作壓力 | -0.7 bar |
| Nominal operating pressure (psi) | -10.15 psi |
| 操作介質 | 大氣基於 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| 環境溫度 | -10 ... 70 °C |
| 在額定操作壓力的保持力 | 40.8 N |
| 在額定工作壓力下的側向力 | 19.5 N |
| 產品重量 | 9 g |
| 安裝類型 | 藉由真空接口 |
| 真空連接 | M6 |
| 顏色 | 黑色 |
| 肖氏硬度 | 60 +/- 5 |
| Material of threaded plug | 鍍鎳黃銅 鍍鋅及鍍鉻鋼板 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material suction cup | NBR |