

# 真空吸盤 ESS-10-BS

訂貨編號: 189376

FESTO



## 資料表

特性	值
真空吸盤的高度補償器	4 mm
最小工件半徑	20 mm
公稱通徑	2 mm
真空吸盤直徑	10 mm
真空吸盤容積	0.38 cm <sup>3</sup>
介面位置	頂部
安裝位置	可選
與真空吸盤支架關聯	規格 3
真空吸盤形狀	波紋管, 1.5 摺
工作壓力	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
額定工作壓力	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
工作介質	大氣空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
適合食品產業使用	見補充材料說明
環境溫度	-30 °C...180 °C
額定工作壓力時的保持力	4.7 N
額定工作壓力下的側向力	2.5 N
產品重量	1.8 g
安裝方式	透過真空口
真空介面	M4
顏色	透明
蕭氏硬度	50 +/- 5
旋入螺釘的材料	鍍鍍黃銅

特性	值
材料說明	RoHS 合規
真空吸盤材質	VMQ (矽)