


真空吸盤 ESS-20-CN

訂貨編號: 189400

FESTO



資料表

特性	值
真空吸盤的高度補償器	7 mm
最小工件半徑	50 mm
公稱通徑	3 mm
真空吸盤直徑	20 mm
真空吸盤容積	2.75 cm ³
介面位置	頂部
安裝位置	可選
與真空吸盤支架關聯	規格 4
真空吸盤形狀	波紋管, 3.5 褶
工作壓力	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
額定工作壓力	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
工作介質	大氣空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-A1-L
適合食品產業使用	見補充材料說明
環境溫度	-10 °C...70 °C
額定工作壓力時的保持力	8.2 N
額定工作壓力下的側向力	6.5 N
產品重量	6.9 g
安裝方式	透過真空口
真空介面	M6
顏色	黑色
蕭氏硬度	50 +/- 5

特性	值
旋入螺釘的材料	鍍鎳黃銅 鍍鋅鍍鉻鋼
材料說明	RoHS 合規
真空吸盤材質	NBR