

電源模組


VABF-C8-12-P3A5-QX

料號: 1894888

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



技術參數

特性	值
操作壓力	< 8 bar
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-5 ... 60 °C
環境溫度	-5 ... 60 °C
產品重量	13.8 g
氣壓連接, 氣口 1	用於筒芯
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PA-加強