


# 旋轉驅動器 DRD-150-F14-PS

料號: 189795

FESTO

雙動，氣接口符合 VDI/VDE 3845, Namur 閥可直接法蘭安裝。  
該產品只可從 Festo 美國訂購



## 技術參數

| 特性              | 值                                |
|-----------------|----------------------------------|
| 基於標準            | ISO 5211<br>VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| 緩衝              | 無緩衝                              |
| 操作模式            | 雙動                               |
| 操作壓力            | 2 ... 10 bar                     |
| ATEX(防爆) 標準-氣體  | II 2G                            |
| 防氣爆             | c T6                             |
| ATEX(防爆) 標準-灰塵  | II 2D                            |
| 防塵爆             | c 60°C                           |
| 周遭防爆溫度          | -20°C ≤ Ta ≤ +60°C               |
| 操作介質            | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]    |
| 注意: 操作和嚮導介質     | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)               |
| CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX)           |
| 耐腐蝕等級 CRC       | 3                                |
| 環境溫度            | -20 ... 80 °C                    |
| 6 bar 時的扭矩      | 1,517 Nm                         |
| 產品重量            | 30,000 g                         |
| 氣壓連接            | G1/4                             |
| 驅動軸的材料訊息        | 鋼                                |
| 蓋子的材料訊息         | 鍛造鋁合金                            |
| 密封件的材料訊息        | NBR                              |
| 外殼的材料訊息         | 鍛造鋁合金                            |