



# 擺動驅動器 DRD-26-F07-O-PS

產品代號: 189811

FESTO

雙作用, 氣接口符合標準 VDI/VDE 3845- 可以直接安裝於蝶閥。

該產品隻可從 Festo USA 定購



## 技術參數

特性	值
驅動器尺寸	26
法蘭孔的樣式	F07
擺動角度	90 deg
連接件接口符合標準	ISO 5211
緩衝	無緩衝
裝配位置	任何
工作模式	雙作用
設計結構	齒輪齒條機構
位置檢測	無
閥的接口符合標準	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
工作壓力	2 ... 10 bar
ATEX標識	II 2 GD c X
ATEX環境溫度	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
工作介質	乾燥壓縮空氣, 經潤滑或未經潤滑
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX)
耐腐蝕等級 CRC	3
環境溫度	-20 ... 80 °C
6 bar時的扭矩	266 Nm
6 bar時, 每循環 0°90°0 的空氣消耗	19.2 l
產品重量	5,900 g
主軸連接	V17
氣壓連接	底座 G1/4
材料備註	含有PWIS 物質