


閥島

VISB-03-B

產品代號: 18990

FESTO

可編程如果需要訂貨, 先啟動閥島配置器
數據頁上所給出的技術參數和相關的附件不一定完全與本產品相匹配, 具體要看配置情況



代表範例

技術參數

~ConfIndependentDatasheet

特性	值
閥功能	5/2 單電控 5/2 雙穩 5/3 中位加壓式 5/3 中位排氣式 5/3 中位封閉式
標準額定流量	300 ... 1,300 l/min
工作壓力	-0.9 ... 10 bar
電氣連接	整合控制器
閥位的最大數量	26
壓力區的最大數目	3
電氣 I/O 系統	是
環境溫度	-5 ... 50 °C
寬度	18 mm 26 mm
保護等級	IP65
排氣功能	可節流
驅動類型	電氣的
閥島型號	03
設計結構	活塞滑塊
嚮導氣源	外置的 內建的
閥島結構	模組化可擴展
具有內嚮導氣源的閥島的工作壓力	4 ... 8 bar
嚮導壓力	4 ... 6 bar
適合真空	是
額定工作電壓 DC	24 V
耐腐蝕等級 CRC	2
介質溫度	-5 ... 50 °C