



# 旋轉驅動器 DRE-4-F04-Q08-FO-PS

料號: 189989

FESTO

單動，氣接口符合 VDI/VDE 3845, Namur 閥可直接法蘭安裝  
該產品只可從 Festo 美國訂購



## 技術參數

特性	值
驅動器尺寸	4
法蘭孔的樣式	F04
擺動角度	90 deg
連接件接口符合標準	ISO 5211
緩衝	無緩衝
裝配位置	任何
操作模式	單動
設計結構	齒輪齒條機構
位置檢測	無
閥的接口符合標準	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
操作壓力	2 ... 10 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	3
環境溫度	-20 ... 80 °C
6 bar 時, 每循環 0°-90°-0° 的空氣消耗	1.8 l
產品重量	1,200 g
柱軸連接	V11
氣壓連接	底座 G1/8
材料備註	含有 PWIS
驅動軸的材料訊息	鋁 電鍍
蓋子的材料訊息	PA
密封件的材料訊息	NBR
外殼的材料訊息	鋁 電鍍