


# L型快插式螺紋接頭

## QSMKL-10-32-UNF-1/8-U

料號: 190737

FESTO



### 技術參數

特性	值
尺寸	Mini型
額定尺寸	1.4 mm
柱頭螺柱上的密封件類型	密封圈
裝配位置	任何
容器尺寸	1
設計結構	推/拉原理
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 10 bar
Maritime classification	see certificate
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:--]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
環境溫度	-10 ... 60 °C
最大緊固扭矩	1.5 Nm
產品重量	13 g
氣壓連接, 氣口 1	10-32 UNF-2A
氣壓連接, 氣口 2	用於1/8" 外徑的氣管
釋放環的顏色	灰色
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	高合金鋼, 耐腐蝕