

# 中空複合式分氣接頭 QSLV2-1/8-1/4-U

訂貨編號: 190767

FESTO



## 資料表

特性	值
尺寸	標準
公稱通徑	3.4 mm
旋入螺釘上的密封件類型	塗層
安裝位置	可選
結構特點	推挽原理
套組規格	1
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 MPa...1 MPa -13.775 psi...145 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...10 bar
海事分類	參見證書
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7::-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C 14 °F...140 °F
最大緊固扭矩	8 Nm
產品重量	29 g
輸出數量	2
供應管線數量	1
氣動介面, 氣口 1	外螺紋 1/8 NPT
氣動介面, 氣口 2	適用於氣管外徑 1/4"
釋放環顏色	灰色
旋入螺釘的材料	鍍鎳黃銅
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	PBT
釋放環材料	POM
氣管密封件材料	NBR
氣管夾緊元件材質	高合金不鏽鋼