

# 壓力錶

## PAGL-HP3-63-60-G14-RC

料號: 1908519

FESTO



### 技術參數

特性	值
顯示範圍【bar】	0 ... 60 bar
Display range	0 ... 6 MPa 0 ... 870 psi
符合標準	EN 837-1
壓力錶的額定尺寸	63
設計結構	Bourdon-管壓力錶
安裝類型	線路安裝
操作介質	惰性氣體 中性液體
Operating pressure MPa	0 ... 6 MPa
操作壓力	0 ... 60 bar
Operating pressure	0 ... 870 psi
可變負載係數	0.66
測量精度等級	1,6
防護等級	IP65
儲藏溫度	-40 ... 70 °C
介質溫度	0 ... 60 °C
環境溫度	0 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
連接的位置	徑向下方
氣壓連接	G1/4
材料與介質接觸	黃銅
Material of threaded plug	黃銅
Material housing	鋼
Material screen	PS
外殼顏色	銀
產品重量	80 g
注意: 操作和嚮導介質	無乙炔 無氧氣
刻度	Triple scale Bar (外部) MPa (outer scale) psi (內部)