

逆止閥

HB-10-32-UNF-QSM-5/32-U

料號: 190857

FESTO

從QS 快插接頭到外螺紋的流量。
該型號適用於真空。



技術參數

| 特性 | 值 |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 閥功能 | 單向功能 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | QS-5/32 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | 10-32 UNF-2A |
| 安裝類型 | 具螺紋的 |
| 標準額定流量 | 145 l/min |
| 操作壓力 | -1 ... 10 bar |
| 環境溫度 | 0 ... 60 °C |
| Material housing | 黃銅 |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Min. differential pressure, opening | 0.1 bar |
| Min. differential pressure, closing | 0.2 bar |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 產品重量 | 7.2 g |
| 材料備註 | 符合 RoHS |