

# 單向閥 HB-1/4-QSM-3/16-U

訂貨編號: 190862

FESTO



## 資料表

| 特性                    | 值                               |
|-----------------------|---------------------------------|
| 閥功能                   | 止回功能                            |
| 氣動介面, 氣口 1            | QS-3/16                         |
| 氣動介面, 氣口 2            | 1/4 NPT                         |
| 安裝方式                  | 擰入                              |
| 標準標稱流量                | 216 l/min                       |
| 工作壓力                  | -1 bar...10 bar                 |
| 環境溫度                  | 0 °C...60 °C                    |
| 外殼材質                  | 黃銅                              |
| 工作介質                  | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-] |
| 最小差壓, 開啟              | 0.1 bar                         |
| 最小差壓, 關閉              | 0.2 bar                         |
| 工作和嚮導介質說明             | 可用潤滑介質工作 ( 之後須一直潤滑介質工作 )        |
| 油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性 | VDMA24364-B2-L                  |
| 產品重量                  | 24 g                            |
| 材料說明                  | RoHS 合規                         |