

球閥

QHS-QS-1/4-U

料號: 190885

將停止供貨的產品


具 QS 插頭連接件.

該產品只可從Festo美國訂購

該型號適用於真空.

Type to be discontinued. Available until 2016. See Support Portal for alternative products.

FESTO



技術參數

特性	值
驅動類型	手動
安裝類型	具鎖定螺帽
額定尺寸	4.5 mm
操作壓力	-1 ... 10 bar
環境溫度	0 ... 60 °C
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
密封原理	軟性
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
產品重量	48.5 g
材料備註	符合 RoHS