

壓差調壓閥

LRL-10-32-UNF-QS-5/32-U


料號: 190890

將停止供貨的產品

不具壓力錶，具外螺紋和QS 插頭連接件。

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.

FESTO



技術參數

特性	值
控制器功能	壓差，恆定
氣壓連接，氣口 1	10-32 UNF-2A
氣壓連接，氣口 2	QS-5/32
安裝類型	具螺紋的
氣源壓力 1 MPa	0 ... 0.9 MPa
輸入壓力 1	0 ... 9 bar
氣源壓力 1 psi	0 ... 130.5 psi
環境溫度	0 ... 60 °C
Material housing	PBT-加強
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
裝配位置	任何
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
產品重量	9.5 g
Material of threaded plug	黃銅
材料備註	符合 RoHS