


壓力錶

MA-15-10-QS-5/32-U

料號: 190934

FESTO

具顯示單位 bar.
該產品只可從Festo美國訂購



技術參數

特性	值
顯示範圍【bar】	0 ... 10 bar
符合標準	EN 837-1
壓力錶的額定尺寸	15
設計結構	不具測量結構的Bourdon管壓力錶
安裝類型	線路安裝
操作介質	惰性氣體 中性液體
操作壓力	0 ... 10 bar
可變負載係數	0.66
測量精度等級	5
防護等級	IP53
介質溫度	-20 ... 60 °C
環境溫度	-20 ... 60 °C
材料備註	符合 RoHS
連接的位置	後側中心
氣壓連接	QS-5/32
材料與介質接觸	黃銅
凸緣螺絲的材料訊息	黃銅
外殼的材料訊息	鋼
可視窗的材料訊息	PC
外殼顏色	黑色
產品重量	10 g
注意: 操作和嚮導介質	無氧氣 無乙炔