


真空吸盤 ESV-40-BN

料號: 191060

FESTO

易損件, 容易替換



技術參數

| 特性 | 值 |
|----------------------------------|--|
| 吸盤高度補償 | 9.5 mm |
| 最小工件半徑 | 90 mm |
| 吸盤直徑 | 40 mm |
| 吸盤容積 | 11.699 cm ³ |
| 連接的位置 | 於頂部 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 吸盤外型 | 圓形, 1.5 摺波紋 |
| Operating pressure MPa | -95 ... 0 kPa |
| 操作壓力 | -0.95 ... 0 bar |
| Operating pressure | -13.775 ... 0 psi |
| Nominal operating pressure | -70 kPa |
| 額定操作壓力 | -0.7 bar |
| Nominal operating pressure (psi) | -10.15 psi |
| 操作介質 | 大氣基於 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| 環境溫度 | -10 ... 70 °C |
| 在額定操作壓力的保持力 | 52.3 N |
| 產品重量 | 9.8 g |
| 顏色 | 黑色 |
| 肖氏硬度 | 50 +/- 5 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material suction cup | NBR |