


不帶有接頭的真空吸盤 ESV-50-BN

訂貨編號: 191063

FESTO



資料表

特性	值
真空吸盤的高度補償器	11 mm
最小工件半徑	150 mm
真空吸盤直徑	50 mm
真空吸盤容積	14.23 cm ³
介面位置	頂部
安裝位置	可選
真空吸盤形狀	波紋管, 1.5 摺
工作壓力	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
額定工作壓力	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
工作介質	大氣空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-A1-L
適合食品產業使用	見補充材料說明
環境溫度	-10 °C...70 °C
額定工作壓力時的保持力	72.6 N
產品重量	13.9 g
顏色	黑色
蕭氏硬度	50 +/- 5
材料說明	RoHS 合規
真空吸盤材質	NBR