


# 角度補償器 ESWA-3

料號: 191205

FESTO

具球關節, 擺角 15°



## 技術參數

特性	值
角度補償 +/-	15 deg
裝配位置	任何
設計結構	Ball joint
與吸盤支架間的相互關係	尺寸 3
操作壓力	-0.95 ... 4 bar
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
環境溫度	0 ... 60 °C
產品重量	9 g
安裝類型	具外 (公) 螺紋
吸盤安裝件	M4
氣壓連接	M4
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material housing	鋁 鍍鎳黃銅