


# 倍力氣缸 DNCT-3<sup>\*\*\*</sup> - -PPV-A-S6

訂貨編號: 191221

FESTO



## 資料表

特性	值
行程	3 mm...500 mm
基於標準	ISO 15552 ( 之前為 VDMA 24562、ISO 6431、NF E49 003.1、UNI 10290 )
緩衝	氣動緩衝，兩端可調
工作模式	雙作用
工作壓力	0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 ( 之後須一直潤滑介質工作 )
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B2-L
緩衝長度	32 mm
氣動介面	3/8 NPT
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	壓鑄鋁
密封件材質	FPM
外殼材質	精製鋁合金
活塞桿材質	高合金鋼