


串聯氣壓缸 DNCT-1 5/8"- -PPV-A

料號: 191225


FESTO

符合ISO 15552標準, 採用型材式缸筒, 用於近接式感測,
兩端採用可調緩衝。

需利用活塞感氣壓缸管進行定位感測



代表範例



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------------|---|
| 行程 | 2 ... 500 mm |
| 基於標準 | ISO 15552 (之前包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| 緩衝 | PPV: 兩端具可調的氣緩衝 |
| 操作模式 | 雙動 |
| Operating pressure MPa | 0.06 ... 1 MPa |
| 操作壓力 | 0.6 ... 10 bar |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 緩衝長度 | 20 mm |
| 氣壓連接 | 1/4 NPT |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material cover | 壓鑄鋁 |
| Material seals | NBR TPE-U(PU) |
| Material housing | 鍛造鋁合金 |
| Material piston rod | 高合金鋼 |