


串聯氣壓缸 DNCT-4"- -PPV-A

料號: 191229


FESTO

符合ISO 15552標準, 採用型材式缸筒, 用於近接式感測,
兩端採用可調緩衝。

需利用活塞感氣壓缸管進行定位感測



代表範例



技術參數

特性	值
行程	3 ... 500 mm
基於標準	ISO 15552 (之前包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
緩衝	PPV: 兩端具可調的氣緩衝
操作模式	雙動
Operating pressure MPa	0.06 ... 1 MPa
操作壓力	0.6 ... 10 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
緩衝長度	32 mm
氣壓連接	1/2 NPT
材料備註	符合 RoHS
Material cover	壓鑄鋁
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	鍛造鋁合金
Material piston rod	高合金鋼