

電磁閥



JMN2DH-5/2-D-01-ZSR

產品代號: 191321

FESTO

具圖形集中插頭

將停產的產品，供貨至 2009.



技術參數

特性	值
閥功能	5/2 雙穩-主控
驅動類型	電氣的
寬度	26 mm
標準額定流量	1,000 l/min
工作壓力	2 ... 10 bar
設計結構	活塞滑塊
保護等級	IP65
額定尺寸	8 mm
寬度尺寸	27 mm
排氣功能	可節流
密封原則	軟性
裝配位置	任何
符合標準	ISO 15407-1 VDMA 24563
手控裝置	具附件，可鎖定
嚮導類型	由嚮導控制
嚮導氣源	內建的
流量方向	不可逆
反向切換時間	18 ms
反向切換時間 (主控信號)	16 ms
線圈的特性參數	24V DC: 1,5W
工作介質	經過過濾的壓縮空氣，過濾等級 40 µm，潤滑或未潤滑
耐腐蝕等級 CRC	2
介質溫度	-10 ... 50 °C
環境溫度	-10 ... 50 °C
產品重量	320 g
電氣連接	中間插頭 符合 DIN 43650 標準 方塊形結構 C 型
安裝類型	具通孔
嚮導排氣口 82/84	連接板規格 26 mm，符合 ISO 15407-1 標準 VDMA 24563 標準底座，尺寸 1
氣壓連接，氣口 1	連接板規格 26 mm，符合 ISO 15407-1 標準 VDMA 24563 標準底座，尺寸 1
氣壓連接，氣口 2	連接板規格 26 mm，符合 ISO 15407-1 標準 VDMA 24563 標準底座，尺寸 1
氣壓連接，氣口 3	連接板規格 26 mm，符合 ISO 15407-1 標準 VDMA 24563 標準底座，尺寸 1
氣壓連接，氣口 4	連接板規格 26 mm，符合 ISO 15407-1 標準 VDMA 24563 標準底座，尺寸 1
氣壓連接，氣口 5	連接板規格 26 mm，符合 ISO 15407-1 標準 VDMA 24563 標準底座，尺寸 1
材料備註	不含有黃銅和 PTFE
密封件的材料訊息	NBR
外殼的材料訊息	壓鑄鋁