


# 閥島

## VDMA-01/02

產品代號: 191403

FESTO

14型閥島，具有符合ISO 15407/-1標準的閥。  
要進行配置，必須先將產品加入到購物籃中  
數據頁上所給出的技術參數和相關的附件不一定完全與本產品相匹配，具體要看配置情況  
將停產的產品，供貨至 2009.



## 技術參數

~ConfIndependentDatasheet

特性	值
閥功能	2x3/2 常開/常閉, 單電控 2x3/2 常閉, 單電控 2x3/2 常開, 單電控 5/2 單電控 5/2 雙穩 5/2 雙穩-主控 5/3 中位加壓式 5/3 中位排氣式 5/3 中位封閉式
標準額定流量	440 ... 1,000 l/min
工作壓力	-0.9 ... 16 bar
電氣連接	單獨連接
閥位的最大數量	16
環境溫度	-10 ... 60 °C
寬度	18 mm 26 mm
保護等級	IP65
排氣功能	可節流
驅動類型	電氣的
閥島型號	14
設計結構	活塞滑塊
嚮導氣源	外置的 內建的
閥島結構	模組化可擴展
嚮導壓力	3 ... 10 bar
額定工作電壓, AC	24 V
額定工作電壓 DC	12 V 24 V
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU low 電壓 指導原則
介質溫度	-10 ... 60 °C