

# 發光密封件 MF-LD-230AC

料號: 19144

FESTO

用於 MSFG, MSFW 電磁線圈



## 技術參數

特性	值
切換位置指示器	LED
安裝類型	通過M3中心螺絲安裝在電磁閥上
產品重量	1.6 g
電氣連接	Plug pattern type B to EN 175301-803 矩行結構, MSF
額定工作電壓, AC	230 V
浪湧強度	4 kV
保護性接地	已可供應
額定功率, 發光密封	0.33 W
容許的電壓波動	+/- 10 %
防護等級	IP65
環境溫度	-25 ... 85 °C
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
污染程度	3
Material housing	TPE-U(PU)
顏色	透明