



壓力開關

PEV-1/4-B-M12

料號: 192488

FESTO



技術參數

特性	值
符合標準	EN 60947-5-1
授權	CCC c UL us - Recognized (OL)
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
材料備註	符合 RoHS
測量變量	相對壓力
測量方式	氣壓/電子式變換器
Operating pressure MPa	0.1 ... 1.2 MPa
操作壓力	1 ... 12 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] 水
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
介質溫度	-20 ... 80 °C
環境溫度	-20 ... 80 °C
切換元件功能	轉接開關
最大切換頻率	3 Hz
最大開關輸出電壓 AC	48 V
最大開關輸出電壓 DC	48 V
最大輸出電流	4,000 mA
最小負載電流	1 mA, 24 V 10 mA, 10 V 100 mA, 5V
使用型錄用於感應負載	AC-14 DC-13
使用型錄用於歐姆負載	AC-12 DC-12
電氣連接	4-pin M12x1 插頭 符合 EN 60947-5-2 標準 圓形設計
安裝類型	具通孔
裝配位置	任何
氣壓連接	G1/4
產品重量	194 g
Material housing	壓鑄鋁
Material switch contact	銀
臨界值設定範圍	1 ... 12 bar
防護等級	IP65
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L