

微過濾器 LFMA-D-MAXI



料號: 192565

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

不具有 FRB 螺栓的螺紋連接板. 0.01 µm 過濾濾芯, 具金屬保護杯罩.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------|---------------------------------------|
| 系列 | D |
| 尺寸 | Maxi |
| 設計結構 | 纖維過濾器 |
| 過濾等級 | 0.01 µm |
| 冷凝水排放 | 手動旋轉 |
| 操作壓力 | 1 ... 16 bar |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:8:4] 惰性氣體 |
| 輸出口的空气純淨度 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [1:7:2] 惰性氣體 |
| 過濾器功效 | 99.99 % |
| 杯罩保護 | 金屬保護杯罩 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介質溫度 | 5 ... 60 °C |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 殘餘油含量 | 0.5 mg/m3 |
| 安裝類型 | 線路安裝 具配件 選配 |
| 裝配位置 | 垂直 +/- 5° |
| 氣壓連接, 氣口 1 | 底座 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | 底座 |
| Material housing | 牙鑄鋅 |
| Material filter | 硼酸鹽纖維 |
| Material bowl | PC |
| 材料備註 | 符合 RoHS |