


止動元件 YSRWJ-5-8-A

料號: 192968
將停止供貨的產品

FESTO

[用於直線模組 HMPL](#)

Type to be discontinued. Available until 2024. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
尺寸	5
行程	8 mm
緩衝	自調節 軟特性
裝配位置	任何
精確調節	0.03 mm
位置檢測	用於近接感測器
最大衝擊速度	2 m/s
復位時間短	≤ 0.2 s
復位時間長	< 1 s
操作模式	單動 推的動作
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	0 ... 60 °C
緩衝長度	8 mm
最大制動力	200 N
單位行程的最大能量消耗	1 J
每小時的最大能源消耗	10,000 J
最大殘餘能量	0.01 J
復位力	1 N
產品重量	45 g
安裝類型	具鎖定螺帽
Material seals	NBR
Material housing	黃銅 鍍鎳
Material piston rod	高合金鋼