



單向節流閥 GRLZ-1/8-QS-8-D

料號: 193159

★ Kernprogramm

用於進氣節流, 具轉動接頭.

FESTO



技術參數

特性	值
閥功能	單向流量控制功能, 用於氣源
氣壓連接, 氣口 1	QS-8
氣壓連接, 氣口 2	G1/8
可調元件	開槽頭螺絲
安裝類型	具螺紋的
節流方向上的標準額定流量	215 l/min
逆止方向上的標準額定流量	175 ... 250 l/min
環境溫度	-10 ... 60 °C
Maritime classification	see certificate
裝配位置	任何
操作壓力的完整溫度範圍	0.2 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	370 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	390 ... 470 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 ... 60 °C
額定鎖緊扭矩	3 Nm
額定擰緊扭矩公差	± 10 %
產品重量	22 g
Material of threaded plug	鍛造鋁合金
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material adjusting screw	黃銅
Material swivel fitting	牙鑄鋅 鍍鉻