


標準氣壓缸

DNA-1 1/2"- -

產品代號: 193383

FESTO

該產品只可從Festo USA定購
根據配置，圖示、資料表的技術數據、及相關配件，
可能不完全符合本產品



技術參數

[~ConfIndependentDatasheet](#)

特性	值
行程	0.5 ... 80 "
活塞直徑	1 1/2"
基於標準	ANSI/NFPA
工作壓力	0.6 ... 12 bar
操作模式	雙作用
工作介質	過濾壓縮空氣
耐腐蝕等級 CRC	1
環境溫度	>= -20 °C
每 10 mm 行程的附加質量系數	250 g
蓋子的材料訊息	鍛造鋁合金
外殼的材料訊息	鍛造鋁合金
活塞桿的材料訊息	高合金鋼