

L型快插式螺紋接頭

QSL-F-G1/4-8

料號: 193422

FESTO

可 360°旋轉 外螺紋, 採用外六角形式.



技術參數

| 特性 | 值 |
|-------------|-------------------------------|
| 尺寸 | 標準 |
| 額定尺寸 | 6 mm |
| 柱頭螺栓上的密封件類型 | 密封圈 |
| 設計結構 | 推/拉原理 |
| 操作壓力的完整溫度範圍 | -0.95 ... 16 bar |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 3 |
| 食品安全 | 製造商聲明 |
| 環境溫度 | 0 ... 150 °C |
| 授權 | Germanischer Lloyd |
| 最大緊固扭矩 | 15 Nm |
| 產品重量 | 24 g |
| 氣壓連接, 氣口 1 | G1/4 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | 用於8mm 外徑的氣管 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| 外殼的材料訊息 | 黃銅 鍍鎳 |
| 螺紋密封的材料訊息 | FPM |
| 氣管密封的材料訊息 | FPM |