


# 插頭插座, 具電纜

## KMEB-1-24-10-LED

料號: 193457

FESTO

預制單元, 用於 VUVB, MEBH, MOEBH 閥和N2 電磁線圈.



### 技術參數

| 特性   | 值                                    |
|--|--------------------------------------|
| Signal status display                                | 黃色 LED                               |
| 裝配位置   | 任何                                   |
| 產品重量   | 460 g                                |
| 電氣連接 1   | Socket, to EN 175301-803, type C     |
| Electrical connection 1, design                      | 有角的                                  |
| Electrical connection 1, connection type             | 插頭插座                                 |
| Electrical connection 1, cable outlet                | Angled                               |
| Electrical connection 1, note about the cable outlet | 90°                                  |
| Electrical connection 1, number of pins/wires        | 3                                    |
| Electrical connection 1, type of mounting            | 通過M2.5中心螺絲安裝在電磁閥上                    |
| Electrical connection 2, connection technology       | 開放式終端                                |
| Electrical connection 2, number of pins/wires        | 3                                    |
| 額定工作電壓 DC  | 24 V                                 |
| 浪湧強度   | 0.8 kV                               |
| 保護性接地  | 已可供應                                 |
| 電纜長度   | 10 m                                 |
| 電纜屬性   | 標準                                   |
| 電纜直徑   | 5.2 mm                               |
| 電纜結構   | 3x0,5                                |
| 導線末端   | 導線末端套圈                               |
| 防護等級   | IP65<br>符合 IEC 60529                 |
| 環境溫度   | -20 ... 80 °C                        |
| CE 符號 (參見符合的標準)                                      | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity)         | To UK RoHS instructions              |
| PWIS conformity                                      | VDMA24364-B2-L                       |
| 污染程度   | 3                                    |
| 耐腐蝕等級 CRC  | 1 - Low corrosion stress             |
| Material cable sheath                                | PVC                                  |
| Material housing                                     | PA66-GF30                            |
| Material seals                                       | NBR                                  |
| Material electrical contact                          | Silver-plated copper alloy           |