



真空發生器

VN-14-H-T4-PQ2-VQ3-RO1

產品代號: 193492

FESTO

Standard, hoher Unterdruck, Baubreite 18 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer.



技術參數

特性	值
額定尺寸, 拉瓦爾噴管	1.4 mm
寬度尺寸	18 mm
設計, 消聲器	打開
裝配位置	任何
排放器特性	高度真空標準
設計結構	T-形
最大吸氣流量時的工作壓力	5.1 bar
工作壓力	1 ... 8 bar
最大真空度時的工作壓力	5 bar
最大真空度	88 %
額定工作氣壓	6 bar
真空度和工作壓力之間的關係 (圖)	圖表
關於大氣的最大吸氣流量	51.6 l/min
6 bar時1升容積的抽空時間	圖表
工作介質	干燥, 已過濾, 未加潤滑油的壓縮空氣
耐腐蝕等級 CRC	1
介質溫度	0 ... 60 °C
噪音水平和工作壓力之間的關係 (圖)	圖表
環境溫度	0 ... 60 °C
最大緊固扭矩	0.5 Nm
效率與真空度之間的關係 (圖)	圖表
空氣消耗量和工作壓力之間的關係 (圖)	圖表
產品重量	29 g
安裝類型	帶通孔 帶高帽式導軌 牆面/表面固定
氣動連接, 氣口 1	QS-6
氣動連接, 氣口 3	開放式消聲器
真空接口	QS-8
材料備注	不含有黃銅和PTFE
密封件的材料信息	NBR
材料信息, 收集器噴嘴	POM
外殼的材料信息	POM-加強
材料信息, 消聲器	PE
材料信息, 氣噴嘴	鍛造鋁合金
安裝件的材料信息	黃銅 鍍鎳 塑料的