

真空產生器 VN-10-H-T3-PQ2-VA4-RQ2

訂貨編號: 193518

FESTO



資料表

特性	值
文試管的公稱通徑	0.95 mm
網格尺寸	14 mm
安裝位置	可選
噴射器特徵	高真空度標準
結構特點	T 型
最大吸取流量的操作壓力	3.1 bar
工作壓力	1 bar...8 bar
最大真空度時的工作壓力	4.5 bar
最大真空度	89 %
額定工作壓力	6 bar
針對大氣的最大吸氣流量	25 l/min
額定工作壓力下的供氣時間	1.1 s
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	0 °C...60 °C
環境溫度	0 °C...60 °C
最大緊固扭矩	0.5 Nm
產品重量	24 g
安裝方式	具通孔 具有附件
氣動介面，氣口 1	QS-6
氣動介面，氣口 3	QS-6
真空介面	G1/8
連接螺紋材質	精製鋁合金
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
進氣嘴材料	POM
外殼材質	POM (加強型)
發射器噴嘴材料	精製鋁合金

特性	值
接頭材質	黃銅 鍍鎳