


真空產生器 VN-05-M-I3-PQ2-VQ2

訂貨編號: 193552

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---------------------------------|
| 文試管的公稱通徑 | 0.45 mm |
| 網格尺寸 | 13 mm |
| 安裝位置 | 可選 |
| 噴射器特徵 | 高真空度 管式 |
| 結構特點 | 直列式 |
| 最大吸取流量的操作壓力 | 6.3 bar |
| 工作壓力 | 1 bar...8 bar |
| 最大真空度時的工作壓力 | 6 bar |
| 最大真空度 | 86 % |
| 額定工作壓力 | 6 bar |
| 針對大氣的最大吸氣流量 | 6.1 l/min |
| 額定工作壓力下的供氣時間 | 4.7 s |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明 | 不可用潤滑介質工作 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - 低耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介質溫度 | 0 °C...60 °C |
| 環境溫度 | 0 °C...60 °C |
| 產品重量 | 16 g |
| 安裝方式 | 管式安裝 |
| 氣動介面，氣口 1 | QS-6 |
| 氣動介面，氣口 3 | 非管式 |
| 真空介面 | QS-6 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 密封件材質 | NBR |
| 進氣嘴材料 | POM |
| 外殼材質 | POM (加強型) |
| 發射器噴嘴材料 | 精製鋁合金 |
| 接頭材質 | 黃銅 鍍鎳 |