


真空產生器

VN-05-M-I3-PQ2-VT2

料號: 193555

FESTO

管線式, 真空度高, 寬度 14 mm, 具插入式接頭和推入式軸套



技術參數

特性	值
額定尺寸, 拉伐爾噴嘴	0.45 mm
網柵尺寸	13 mm
裝配位置	任何
排放器特性	高度真空 Inline
設計結構	直式結構
最大吸氣流量時的操作壓力	6.3 bar
操作壓力	1 ... 8 bar
最大真空度時的操作壓力	6 bar
最大真空度	86 %
額定操作壓力	6 bar
關於大氣的最大吸氣流量	6.1 l/min
額定操作壓力下的供氣時間	4.7 s
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	0 ... 60 °C
環境溫度	0 ... 60 °C
產品重量	12 g
安裝類型	線路安裝
氣壓連接, 氣口 1	QS-6
氣壓連接, 氣口 3	非管道式
真空連接	快插式軸套 QS-6
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material housing	POM-加強
Material transmitter nozzle	鍛造鋁合金
Material fitting	黃銅 鍍鎳