



# 真空產生器

## VN-05-M-I2-PQ1-VQ1

料號: 193580

FESTO

管線式, 真空度高, 寬度 10 mm, 具插入式接頭



### 技術參數

| 特性                          | 值                             |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 額定尺寸, 拉伐爾噴嘴                 | 0.45 mm                       |
| 網柵尺寸                        | 10 mm                         |
| 裝配位置                        | 任何                            |
| 排放器特性                       | 高度真空<br>Inline                |
| 設計結構                        | 直式結構                          |
| 最大吸氣流量時的操作壓力                | 6.3 bar                       |
| 操作壓力                        | 1 ... 8 bar                   |
| 最大真空度時的操作壓力                 | 6 bar                         |
| 最大真空度                       | 86 %                          |
| 額定操作壓力                      | 6 bar                         |
| 關於大氣的最大吸氣流量                 | 6.1 l/min                     |
| 額定操作壓力下的供氣時間                | 4.7 s                         |
| 操作介質                        | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質                 | 潤滑操作不可行                       |
| 耐腐蝕等級 CRC                   | 1 - Low corrosion stress      |
| PWIS conformity             | VDMA24364-B1/B2-L             |
| 介質溫度                        | 0 ... 60 °C                   |
| 環境溫度                        | 0 ... 60 °C                   |
| 產品重量                        | 11 g                          |
| 安裝類型                        | 線路安裝                          |
| 氣壓連接, 氣口 1                  | QS-4                          |
| 氣壓連接, 氣口 3                  | 非管道式                          |
| 真空連接                        | QS-4                          |
| 材料備註                        | 符合 RoHS                       |
| Material seals              | NBR                           |
| Material receiver nozzle    | POM                           |
| Material housing            | POM-加強                        |
| Material transmitter nozzle | 鍛造鋁合金                         |
| Material fitting            | 黃銅<br>鍍鎳                      |