

標準氣壓缸


CDN-40- -PPV

料號: 193661

FESTO

符合 ISO 15552, 提高防腐蝕等級並具有易清理設計。
根據配置, 圖示、資料表的技術數據、及相關配件,
可能不完全符合本產品

代表範例



技術參數

~ConfIndependentDatasheet

特性	值
行程	10 ... 2,000 mm
活塞直徑	40 mm
緩衝	PPV: 兩端具可調的氣緩衝
裝配位置	任何
符合標準	ISO 15552 (之前包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
設計結構	活塞 活塞桿
位置檢測	用於近接感測器
多樣型	用於無潤滑操作 延伸活塞桿外螺紋 活塞桿上的內螺紋 延伸活塞桿 雙出活塞桿 耐高溫密封, 可承受的最高溫度 120°C 單端活塞桿
操作壓力	0.6 ... 12 bar
操作模式	雙動
操作介質	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
耐腐蝕等級 CRC	3
環境溫度	-20 ... 120 °C
緩衝長度	20 mm
6 bar時的理論作用力, 回復行程	633 N
6 bar時的理論作用力, 前進行程	754 N
安裝類型	具內 (母) 螺紋 具配件 選配
氣壓連接	G1/4
蓋子的材料訊息	鍛造鋁合金 電鍍
活塞桿的材料訊息	高合金鋼, 耐腐蝕
氣壓缸缸筒的材料訊息	鍛造鋁合金 電鍍