

# 帶電纜插座 KMYZ-4-24-2,5-B

訂貨編號: 193691

FESTO



## 資料表

特性	值
安裝方式	透過 M2 中央螺絲安裝在電磁閥上
安裝位置	可選
產品重量	32 g
電氣介面	直角式插座 電纜 方形結構 MSZC
操作電壓範圍 DC	3 V...36 V
標稱操作電壓 DC	24 V
40°C 時的額定電流	1 A
保護導線介面	不可用
電纜長度	2.5 m
電纜特徵	標準
電纜結構	2 x 0.35 mm <sup>2</sup>
防護等級	IP40
環境溫度	-10 °C...50 °C
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 RoHS 指令
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
電纜護套材料	PVC
外殼材質	PA
電觸頭材料	青銅