


氣囊式氣壓缸

EB-325-215

料號: 193790

FESTO

無需維護, 無爬行



技術參數

特性	值
尺寸	325
所需的安裝直徑	340 mm
行程	215 mm
伸出時的最大高度	305 mm
最大傾斜角度	20 deg
最大偏移	20 mm
最小安裝高度	75 mm
操作模式	單動
操作壓力	0 ... 8 bar
操作介質	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [-:-4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-40 ... 70 °C
復位力	300 N
產品重量	4,800 g
安裝類型	具內 (母) 螺紋
氣壓連接	G1/4
材料備註	符合 RoHS
Material bellows	NR/BR
Material housing	鋼 經過電鍍