


# 控制單元

## SPC200-MMI-1F

產品代號: 194018

FESTO

用於調試, 編輯和糾錯。  
將停止供貨, 截至日期2007



### 技術參數

特性	值
可以進行配置	EDS文件
顯示	2x16個文字 LCD-Display
控制元件	6個鍵 覆膜式按鍵
額定工作電壓 DC	24 V
典型的電流消耗, 插入式模塊	50 mA
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
防護等級	IP65 to IEC 60529
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	225 g
MMI 接口設計	RS232C 電絕緣 9600 - 115200 Baud 8位的數據 1 停止位 even parity 無握手
電氣連接, 工作電源	端子條 3針
電氣連接, MMI-1	插頭 SUB-D 9 針