

調壓閥

LRS-3/8-D-MIDI



料號: 194634

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

調節頭可鎖定, 工作壓力最高至12 bar.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 尺寸 | Midi型 |
| 系列 | D |
| 驅動器鎖 | 整合鎖定裝置的旋轉手柄 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 設計結構 | 直接控制的膜片式調壓閥 |
| 控制器功能 | 輸出壓力恆定 具初壓補償 具第二排氣通道 |
| 壓力錶 | 具壓力錶 |
| 操作壓力 | 0 ... 16 bar |
| 壓力控制範圍 | 0.5 ... 12 bar |
| 最大壓力遲滯 | 0.2 bar |
| 標準額定流量 | 3,200 l/min |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體 |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 輸出口的空氣純淨度 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體 |
| 介質溫度 | -10 ... 60 °C |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 產品重量 | 1,250 g |
| 安裝類型 | 前面板安裝 線路安裝 具配件 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | G3/8 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | G3/8 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material of connecting plate | 牙鑄鋅 |
| Material seals | NBR |
| Material housing | 牙鑄鋅 |